



U-A

Cardan simple

Utilisation manuelle


- Selon DIN 7551-E (taille 13) ou DIN 808-E (taille 16 à 32)
- Pour sollicitation légère
- Utilisation manuelle ou occasionnelle
- Angle de désalignement 35°
- Matière: acier 9SMnPb28 non traité



Série économique

Applications

- Clapet
- Commande de vanne
- Store



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem. Prix		-6%	-12%	-18%	Sur demande

REFERENCE	ØD	Alésage ØA	C	M	L	Vitesse maxi. (v/min)	Jeu à Nm	Jeu (min)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
U813A	13	8,0	11,0	21,0	42	200	-	-	✓	11,08 €
U816A	16	10,0	15,0	26,0	52	200	0,2	45'	✓	11,08 €
U820A	20	12,0	18,0	31,0	62	200	0,4	40'	✓	12,70 €
U825A	25	16,0	22,0	37,0	74	200	1,0	32'	✓	17,02 €
U832A	32	20,0	25,0	43,0	86	200	1,7	28'	✓	29,87 €

*Dans la limite du disponible



Cardan double

Utilisation manuelle


- Selon DIN 7551-E (taille 13) ou DIN 808-D (taille 16 à 40)
- Pour sollicitation légère
- Utilisation manuelle ou occasionnelle uniquement
- Angle de désalignement 70°
- Matière: acier 95MnPb28 non traité



Série économique

Applications

- Clapet
- Commande de vanne
- Store



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem. Prix	-6%	-12%	-18%	Sur demande	

REFERENCE	ØD	Alésage ØA	C	M	T	L	Vitesse maxi. (t/min)	Jeu à Nm	(min)	Stock	Prix Uni. 1 à 4
U813C	13	8	11	21	18	60	200	-	-	✓	18,68 €
U816C	16	10	15	26	22	74	200	0,2	1°30'	✓	17,90 €
U820C	20	12	18	31	26	88	200	0,4	1°20'	✓	21,74 €
U825C	25	16	22	37	30	104	200	1,0	1°04'	✓	36,06 €
U832C	32	20	25	43	37	124	200	1,7	0°56'	-	44,76 €

*Dans la limite du disponible