

- Pas 2,5mm
- T° d'utilisation : -30°C à +80°C
- Vitesse maxi. 40m/s
- Rendement jusqu'à 98%

Options

- Courroie ouverte T2,5M
- Autres longueurs et largeurs

Accessoires

- Bras BTE et Galet tendeur GTC


Info.

- Pour commander, ajouter la largeur à la référence.
EX : T2,5/120/4

**Compatible
poulie T2,5**

SIMPLE FACE

Din 7721



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix	-7%	-14%	-20%	-24%	Sur demande

Références	Longueur	Nombre de dents	Stock*	Stock*	Prix Uni. 1 à 5 pour une largeur de		
			4mm	6mm	4mm	6mm	10mm
T 2,5/120	120,00	48	✓	✓	9,76 €	10,84 €	Sur demande
T 2,5/145	145,00	58	✓	✓	9,89 €	10,94 €	
T 2,5/160	160,00	64	✓	✓	9,92 €	10,99 €	
T 2,5/177	177,50	71	✓	✓	10,14 €	11,26 €	
T 2,5/180	180,00	72	✓	✓	10,14 €	11,26 €	
T 2,5/182	182,50	73	✓	✓	10,14 €	11,26 €	
T 2,5/200	200,00	80	✓	✓	10,14 €	11,26 €	
T 2,5/230	230,00	92	✓	✓	10,85 €	12,09 €	
T 2,5/245	245,00	98	✓	✓	10,76 €	11,97 €	
T 2,5/265	265,00	106	✓	✓	10,86 €	12,10 €	
T 2,5/285	285,00	114	✓	✓	10,92 €	12,14 €	
T 2,5/290	290,00	116	✓	✓	11,37 €	12,67 €	
T 2,5/317	317,50	127	✓	✓	11,33 €	12,61 €	
T 2,5/330	330,00	132	✓	✓	11,46 €	12,73 €	
T 2,5/380	380,00	152	✓	✓	12,10 €	13,45 €	
T 2,5/420	420,00	168	-	✓	15,45 €	13,42 €	
T 2,5/480	480,00	192	✓	✓	12,55 €	13,92 €	
T 2,5/500	500,00	200	✓	✓	12,73 €	14,13 €	
T 2,5/600	600,00	240	✓	✓	17,43 €	19,36 €	
T 2,5/620	620,00	248	-	✓	18,09 €	20,13 €	
T 2,5/650	650,00	260	-	✓	17,71 €	19,64 €	
T 2,5/780	780,00	312	✓	✓	20,41 €	22,73 €	
T 2,5/950	950,00	380	✓	✓	22,55 €	25,09 €	

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Courroie de positionnement type T

Pas Polyuréthane armature acier T5

- Pas 5mm
- T° d'utilisation : -30°C à +80°C
- Vitesse maxi. 40m/s
- Rendement jusqu'à 98%



Options

- Courroie ouverte T5M
- Autres longueurs et largeurs

Accessoires


- Bras BTE et Galet tendeur GTC

Info.

- Pour commander, ajouter la largeur à la référence.

Ex : T5/100/6

Compatible
poulie T5



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-7%	-14%	-20%	-24%	Sur demande	

Références	Longueur	Nombre de dents	Stock*	Stock*	Stock*	Prix Uni. 1 à 5 pour une largeur de			
			6mm	10mm	16mm	6mm	10mm	16mm	25mm
T 5/150	150	30	✓	-	-	11,72 €	15,21 €	22,10 €	
T 5/185	185	37	✓	✓	✓	11,94 €	15,70 €	22,62 €	
T 5/200	200	40	✓	✓	✓	11,97 €	15,73 €	22,76 €	
T 5/210	210	42	-	✓	-	12,42 €	16,39 €	23,60 €	
T 5/215	215	43	-	-	-	12,07 €	15,97 €	22,98 €	
T 5/220	220	44	-	-	-	12,07 €	15,97 €	22,98 €	
T 5/225	225	45	✓	✓	✓	12,10 €	16,06 €	23,13 €	
T 5/245	245	49	✓	✓	-	12,23 €	16,29 €	23,43 €	
T 5/250	250	50	-	✓	-	12,67 €	16,80 €	24,13 €	
T 5/255	255	51	-	✓	-	12,28 €	16,28 €	23,53 €	
T 5/260	260	52	✓	-	-	12,28 €	16,29 €	23,53 €	
T 5/270	270	54	✓	✓	✓	12,33 €	16,40 €	23,62 €	
T 5/280	280	56	✓	✓	-	12,38 €	16,51 €	23,80 €	
T 5/295	295	59	-	✓	✓	12,48 €	16,73 €	24,03 €	

Sur demande

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-7%	-14%	-20%	-24%	Sur demande	

Références	Longueur	Nombre de dents	Stock*			Prix Uni. 1 à 5 pour une largeur de		
			6mm	10mm	16mm	6mm	10mm	16mm
T 5/305	305	61	✓	✓	✓	12,61 €	16,83 €	24,23 €
T 5/330	330	66	-	✓	✓	12,70 €	17,05 €	24,59 €
T 5/340	340	68	✓	✓	-	12,70 €	17,13 €	24,69 €
T 5/355	355	71	✓	✓	✓	12,83 €	17,40 €	25,02 €
T 5/365	365	73	✓	✓	✓	12,87 €	17,43 €	25,21 €
T 5/390	390	78	✓	✓	-	12,90 €	17,68 €	25,47 €
T 5/400	400	80	✓	✓	-	13,02 €	17,77 €	25,58 €
T 5/410	410	82	-	✓	✓	13,06 €	17,82 €	25,85 €
T 5/420	420	84	✓	✓	✓	13,13 €	17,90 €	25,94 €
T 5/455	455	91	✓	✓	✓	13,30 €	18,28 €	26,88 €
T 5/460	460	92	-	-	-	13,75 €	18,91 €	27,73 €
T 5/480	480	96	✓	✓	✓	13,38 €	18,69 €	27,42 €
T 5/500	500	100	✓	✓	✓	13,51 €	18,89 €	27,93 €
T 5/510	510	102	✓	-	-	13,53 €	19,05 €	28,20 €
T 5/525	525	105	-	✓	✓	13,77 €	19,34 €	28,74 €
T 5/545	545	109	-	✓	✓	14,06 €	19,57 €	29,28 €
T 5/550	550	110	✓	✓	✓	14,06 €	19,57 €	29,28 €
T 5/560	560	112	✓	✓	✓	14,13 €	19,74 €	29,52 €
T 5/575	575	115	✓	✓	✓	14,37 €	20,10 €	30,07 €
T 5/590	590	118	-	✓	-	14,85 €	20,93 €	31,57 €
T 5/610	610	122	✓	✓	✓	14,74 €	20,57 €	31,10 €
T 5/620	620	124	✓	-	-	14,83 €	20,72 €	31,41 €
T 5/630	630	126	✓	✓	-	14,97 €	20,78 €	32,00 €
T 5/650	650	130	-	-	✓	15,81 €	21,87 €	33,45 €
T 5/690	690	138	-	✓	✓	15,89 €	22,04 €	33,78 €
T 5/720	720	144	✓	-	✓	16,29 €	22,62 €	34,86 €
T 5/750	750	150	-	✓	✓	16,73 €	23,22 €	35,90 €
T 5/765	765	153	-	-	-	17,69 €	24,42 €	37,59 €
T 5/780	780	156	-	-	✓	17,27 €	23,87 €	36,75 €
T 5/815	815	163	-	✓	-	17,82 €	24,90 €	37,96 €
T 5/840	840	168	-	-	-	18,09 €	25,36 €	38,76 €
T 5/900	900	180	-	✓	-	19,05 €	26,88 €	40,65 €
T 5/990	990	198	-	-	-	20,37 €	28,91 €	43,67 €
T 5/1075	1075	215	-	-	-	21,73 €	30,09 €	47,17 €
T 5/1100	1100	220	-	-	-	22,04 €	31,34 €	47,60 €
T 5/1160	1160	232	-	-	-	23,96 €	33,69 €	51,20 €
T 5/1215	1215	243	-	✓	✓	24,44 €	33,89 €	51,97 €
T 5/1315	1315	263	-	-	-	27,77 €	37,59 €	56,85 €
T 5/1380	1380	276	-	-	✓	28,34 €	37,92 €	57,23 €

Sur demande

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Courroie de positionnement type T

Pas T10

Polyuréthane armature acier

- Pas 10 mm
- T° d'utilisation : -30°C à +80°C
- Vitesse maxi. 40m/s
- Rendement jusqu'à 98%

Options

- Courroie ouverte T10M
- Autres longueurs et largeurs

Accessoires

- Bras BTE et Galet tendeur GTC

Info.

- Pour commander, ajouter la largeur à la référence.
EX : T10/260/16



Compatible
poulie T10

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-7%	-14%	-20%	-24%	Sur demande	

Références	Longueur	Nombre de dents	Prix Uni. 1 à 5 pour une largeur de			
			16mm	25mm	32mm	50mm
T 10/260	260	26	27,28 €	37,85 €	Sur demande	Sur demande
T 10/370	370	37	29,51 €	41,20 €		
T 10/410	410	41	30,57 €	42,50 €		
T 10/500	500	50	33,04 €	45,19 €		
T 10/530	530	53	33,81 €	46,33 €		
T 10/560	560	56	35,14 €	47,92 €		
T 10/600	600	60	36,14 €	49,03 €		
T 10/610	610	61	36,29 €	49,58 €		
T 10/630	630	63	37,36 €	50,64 €		
T 10/660	660	66	38,45 €	52,25 €		
T 10/680	680	68	34,35 €	57,81 €		
T 10/690	690	69	39,53 €	53,94 €		
T 10/700	700	70	41,09 €	48,90 €		
T 10/720	720	72	40,86 €	55,81 €		
T 10/730	730	73	39,16 €	61,08 €		
T 10/750	750	75	43,15 €	62,49 €		


Dimensions en mm

SIMPLE FACE



Din 7721

Pas T10



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-7%	-14%	-20%	-24%	Sur demande	

Références	Longueur	Nombre de dents	Prix Uni. 1 à 5 pour une largeur de			
			16mm	25mm	32mm	50mm
T 10/780	780	78	43,33 €	59,33 €	Sur demande	Sur demande
T 10/810	810	81	44,67 €	61,19 €		
T 10/840	840	84	46,06 €	63,17 €		
T 10/880	880	88	47,63 €	65,86 €		
T 10/890	890	89	48,18 €	66,96 €		
T 10/920	920	92	49,58 €	69,10 €		
T 10/960	960	96	51,18 €	72,33 €		
T 10/970	970	97	51,74 €	73,23 €		
T 10/980	980	98	52,25 €	73,97 €		
T 10/1010	1010	101	53,94 €	76,18 €		
T 10/1080	1080	108	56,90 €	81,04 €		
T 10/1110	1110	111	58,71 €	90,29 €		
T 10/1140	1140	114	59,89 €	85,44 €		
T 10/1150	1150	115	60,14 €	85,91 €		
T 10/1210	1210	121	63,17 €	90,54 €		
T 10/1240	1240	124	64,83 €	92,40 €		
T 10/1250	1250	125	65,01 €	93,27 €		
T 10/1300	1300	130	67,71 €	96,83 €		
T 10/1320	1320	132	68,57 €	98,14 €		
T 10/1350	1350	135	69,95 €	100,31 €		
T 10/1390	1390	139	72,09 €	103,34 €		
T 10/1400	1400	140	72,64 €	103,83 €		
T 10/1420	1420	142	73,47 €	105,16 €		
T 10/1460	1460	146	75,37 €	107,95 €		
T 10/1500	1500	150	sur demande	119,92 €		
T 10/1560	1560	156	78,63 €	114,42 €		
T 10/1610	1610	161	82,70 €	118,50 €		
T 10/1750	1750	175	90,01 €	129,90 €		
T 10/1780	1780	178	91,62 €	132,31 €		
T 10/1880	1880	188	97,05 €	140,49 €		
T 10/1960	1960	196	103,03 €	148,62 €		
T 10/2250	2250	225	127,17 €	186,73 €		

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 €/min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com
HPC

Tome ④ 2016


4 59

Courroie de positionnement type AT

Pas Polyuréthane armature acier

AT5

- Profil métrique de 2^{ème} génération
- Transmet un couple plus important
- Pas 5mm
- T° d'utilisation : -30°C à +80°C
- Vitesse maxi. 40m/s
- Rendement jusqu'à 98%
- Résiste à l'huile
- Faible bruit
- Elongation faible



Info.

- Pour commander, ajouter la largeur à la référence
ex. : AT5/225/10

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-7%	-14%	-20%	-24%	Sur demande	

Références	Longueur	Nombre de dents	Prix Unit. 1 à 5 pour une largeur de	
			10mm	25mm
AT5/225	225	45	18,41 €	27,42 €
AT5/255	255	51	18,89 €	27,75 €
AT5/280	280	56	19,11 €	27,97 €
AT5/300	300	60	19,34 €	28,14 €
AT5/330	330	66	19,45 €	28,48 €
AT5/340	340	68	19,48 €	28,65 €
AT5/375	375	75	19,83 €	29,13 €
AT5/390	390	78	19,94 €	29,45 €
AT5/420	420	84	20,24 €	29,84 €
AT5/450	450	90	20,60 €	30,61 €
AT5/455	455	91	20,69 €	30,75 €
AT5/500	500	100	21,73 €	32,43 €
AT5/525	525	105	22,76 €	34,28 €
AT5/545	545	109	23,43 €	35,60 €
AT5/600	600	120	25,09 €	38,32 €
AT5/610	610	122	25,47 €	38,73 €
AT5/660	660	132	26,16 €	39,89 €
AT5/710	710	142	27,42 €	41,54 €
AT5/720	720	144	27,66 €	41,84 €
AT5/750	750	150	27,97 €	42,73 €
AT5/780	780	156	28,83 €	44,08 €
AT5/825	825	165	29,73 €	45,85 €
AT5/860	860	172	30,44 €	47,17 €
AT5/975	975	195	33,02 €	51,54 €
AT5/1050	1050	210	35,39 €	55,04 €
AT5/1125	1125	225	36,79 €	57,63 €
AT5/1500	1500	300	44,08 €	70,36 €
AT5/2000	2000	400	61,59 €	95,31 €

Dimensions en mm

Courroie de positionnement type AT

Polyuréthane armature acier

Pas


AT10

- Profil métrique de 2^{ème} génération
- Transmet un couple plus important
- Pas 10mm
- T° d'utilisation : -30°C à +80°C
- Vitesse maxi. 40m/s
- Rendement jusqu'à 98%
- Résiste à l'huile
- Faible bruit
- Elongation faible

SIMPLE FACE



Din 7721



Info.

- Pour commander, ajouter la largeur à la référence.
ex. : AT10/500/25

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix	-7%	-14%	-20%	-24%	Sur demande

Références	Longueur	Nombre de dents	Prix Uni. 1 à 5 pour une largeur de		
			25mm	32mm	50mm
AT10/500	500	50	56,79 €	71,66 €	105,39 €
AT10/560	560	56	59,85 €	-	112,39 €
AT10/600	600	60	61,59 €	78,66 €	115,02 €
AT10/610	610	61	62,05 €	79,13 €	115,84 €
AT10/660	660	60	66,01 €	84,37 €	123,31 €
AT10/700	700	70	68,59 €	88,29 €	128,55 €
AT10/730	730	73	70,78 €	91,80 €	132,50 €
AT10/780	780	78	74,31 €	95,74 €	139,93 €
AT10/800	800	80	76,47 €	97,49 €	141,70 €
AT10/840	840	84	79,99 €	102,30 €	149,13 €
AT10/890	890	89	85,69 €	110,16 €	160,53 €
AT10/920	920	92	89,17 €	115,44 €	168,41 €
AT10/960	960	96	94,88 €	123,31 €	178,03 €
AT10/980	980	98	97,90 €	124,63 €	187,21 €
AT10/1000	1000	100	100,10 €	128,13 €	190,28 €
AT10/1010	1010	101	100,97 €	128,55 €	191,56 €
AT10/1050	1050	105	102,75 €	132,09 €	195,53 €
AT10/1080	1080	108	104,05 €	133,80 €	197,29 €
AT10/1100	1100	110	106,25 €	136,00 €	201,21 €
AT10/1150	1150	115	108,86 €	139,93 €	207,31 €
AT10/1200	1200	120	111,48 €	143,84 €	212,60 €
AT10/1210	1210	121	111,94 €	144,74 €	213,89 €
AT10/1250	1250	125	115,02 €	147,82 €	218,30 €
AT10/1280	1280	128	115,84 €	150,02 €	220,89 €
AT10/1300	1300	130	117,62 €	151,75 €	223,52 €
AT10/1320	1320	132	119,37 €	153,95 €	227,45 €
AT10/1350	1350	135	122,00 €	156,99 €	232,71 €
AT10/1360	1360	136	123,31 €	158,33 €	234,92 €
AT10/1400	1400	140	126,80 €	164,45 €	242,37 €
AT10/1480	1480	148	133,80 €	174,04 €	256,80 €
AT10/1500	1500	150	135,13 €	176,28 €	259,85 €
AT10/1600	1600	160	143,84 €	188,05 €	277,38 €
AT10/1700	1700	170	153,07 €	199,46 €	295,30 €
AT10/1720	1720	172	155,25 €	201,21 €	298,35 €
AT10/1800	1800	180	161,82 €	211,26 €	312,37 €
AT10/1860	1860	186	167,09 €	217,84 €	321,55 €
AT10/1940	1940	194	174,96 €	229,67 €	339,97 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 4 2016

4 85